SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, insertos de selagem múltipla, evitam a entrada de poeira e sujidade na carcaça, como proteção de pontos de conexão não usados

Tempo de montagem

Excelente alívio de tensão

Vantagens
Impede que a poeira e a sujeira penetrem dentro da carcaça

Âmbitos de aplicação
This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
Preparação para a montagem
Proteção de pontos de conexão não usados

Observação
Fácil de manusear, sem desmontagem - basta empurrar o cabo
A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	Espuma de PE

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SD-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	PL_DYN_DURCHMESSER	Altura (mm)	Peça/emb.
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.