


UNITRONIC® SENSOR M12Y

Conector M12 Y com plugue reto e 2 pontas livres

Sensor/Actuator-cable, Y-connector 3-pole, straight Y-M12-plug on 2 free conductor endings, A-coded, PUR LSZH, suitable for drag chains



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



Esteira porta-cabos



A prova d'água

Vantagens

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil
Space-saving due to compact dimensions.

Características do produto

Plugue M12Y plug 4 pinos com 2 pontas livres
Contem tag de identificação
PWIS-free
Apropriado para esteiras porta-cabos

Projeto do produto

3 x 0.34 mm²
Cores das vias: mr, az, pt
Reestimento externo: PUR livre de halogênio, preto

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrição de Classe ETIM 5.0: Sensor-atuador patch cord
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001855 Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo sensor/atuador pronto
Material:	Contato: CuSn Superfície de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extingüível
Tipo de proteção:	IP65/IP67/IP68
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25°C to +90°C Instalação fixa -40°C até +80°C Flexão -25°C to +80°C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais. Para as certificações UL, consulte a folha de dados.

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento em m	LED	Tensão nominal em V	Emb.
Conector Y em 2 extremidades livres do cabo					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	não	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	não	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	não	250	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16