

Cabos multicoaxiais RG 59 B/U

Isto economiza nos custos de instalação e providencia. Cabo de pares, revestimento externo em PVC. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C



Vantagens

Em sistemas estendidos, o uso do cabo multicoaxial RG 59 B/U como cabo de alimentação de blindagem previne o acúmulo de cabos individuais operando em paralelo por longas distâncias.

Montagem de baixo custo e maior proteção mecânica dos cabos simples sensíveis

Características do produto

Os cabos multicoaxiais proporcionam uma instalação mais fácil em comparação com instalações individuais

Projeto do produto

2 x cabos coaxiais individuais do tipo RG 59 B/U

Cabo de pares

Revestimento em PVC

Colour: black

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000019

Descrição de Classe ETIM 5.0: Cabo coaxial

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000019

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo coaxial

Baseado na:

Semelhante à especificação MIL MIL-DTL17 H

Raio de flexão mínimo:

Instalação fixa: 15 x o diâmetro externo

Faixa de temperatura:

Instalação fixa: -40 °C a +80 °C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Cabos multicoaxiais RG 59 B/U

relacionados com o cobre.

Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



Cabos multicoaxiais RG 59 B/U

Código do Produto	Número de cabos simples x tipo RG	Diâmetro externo em mm	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
Impedância característica 75 Ohm				
2170056	2 x RG 59 B/U	6.5 / 13	50	116

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16