SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, nickel-plated brass compression screws with thread in accordance with EN 62444

Âmbitos de aplicação

SKINDICHT® D-M compression screws with thread in accordance with EN 62444.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000814 Descrição de classe ETIM 5.0: Bucha roscada
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000814 Descrição da classe ETIM 6.0: Parafuso de compressão
Material:	Latão, niquelado
Faixa de temperatura:	-60°C até +200°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® D-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Peça/emb.
SKINDICHT® D-M			
52100600	M 12 x 1,5	12	100
52100601	M 16 x 1,5	16	100
52100602	M 20 x 1,5	20	100
52100603	M 25 x 1,5	25	50
52100604	M 32 x 1,5	32	25
52100605	M 40 x 1,5	40	25
52100606	M 50 x 1,5	50	10
52100607	M 63 x 1,5	65	10

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16