


## FLEXIMARK® Label LMB

LMB labels can be used in different marking collars (up to 30 mm). Together with our label software, you can easily print LMB labels with a laser printer, both sides of the label can be printed.

### Info

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a UV

### Vantagens

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)  
Possibilidade de impressão em ambos os lados

### Âmbitos de aplicação

Etiquetas adequadas para luvas de marcação snap-on, luva de marcação fechada ou luva de marcação para cinta de cabo (ver a seção "Porta-caracteres e acessórios")

### Observação

Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum

Introduzir a folha no modo de alimentação manual

Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha

### Escopo de fornecimento

Arcos perfurados DIN A5

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Label LMB

Sob pedido:	Também disponível como rolos para a impressora de transferência térmica (TMB)
Cor de fornecimento:	Amarelo/branco (possibilidade de impressão em ambos os lados)
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem. Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.



## FLEXIMARK® Label LMB

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83254680	FLEXIMARK® Label LMB 30-4.6 YEWH	amarelo/branco	4.6 x 30.0	480	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16