

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Etiquetas de cabo FLEXIMARK® PUR são marcadores de poliuretano para a rotulagem do cabo com cintas de cabos, adequado principalmente para ambientes rigorosos.

Info

PUR 60x10 disponível nas sacolas de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)



Alimento e Bebidas



Óleo e gás



Trilho



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

Boa resistência a raios UV

Boa resistência química

Alta flexibilidade de material

Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties

Âmbitos de aplicação

Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente (por exemplo, óleo & gás, ferrovias)

Pode ser montado diretamente no cabo com cintas de cabo de plástico

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Referências às normas / Aprovações

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 e MIL-STD-202G

Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
Tira colorida recomendada: letras na cor preta: FTI-Y 60-360 BK (nº de peça 83260201), letras na cor branca: FTI-X 55-300 WH (nº de peça 83260260)
Com impressão customizada: ver produto Etiquetas de cabo FLEXIMARK® PUR FCC

Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001530 Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos
Cor de fornecimento:	Standard colour: Yellow, white Also available in red, orange, blue, green and black
Material:	Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-50 °C a +100 °C Também podem resistir a +125 °C por algum tempo

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Fixação ao centro (com 1 cinta de cabo)					
83280275	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 20x30 YE Diamond	amarelo	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 20x30 WH Diamond	branco	30.0 x 20.0	1000	1
Fixação à esquerda (com 1 cinta de cabo)					
83280277	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 55x12 YE	amarelo	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 55x12 WH	branco	12.0 x 55.0	1000	1
Fixação de ambos os lados (com 2 cintas de cabo)					
83280279	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 35x10 YE	amarelo	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 YE	amarelo	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 YE	amarelo	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 YE	amarelo	25.0 x 75.0	500	1
83255321	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 100x60 YE	amarelo	60.0 x 100.0	250	1
83280280	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 35x10 WH	branco	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 WH	branco	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 WH	branco	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 WH	branco	25.0 x 75.0	500	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

**FLEXIMARK® Cablelabel PUR**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83255322	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 100x60 WH	branco	60.0 x 100.0	250	1
83280260	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 RD	vermelho	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 RD	vermelho	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 RD	vermelho	25.0 x 75.0	500	1
83280263	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 OG	laranja	10.0 x 60.0	1000	1
83280264	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 OG	laranja	15.0 x 75.0	1000	1
83280265	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 OG	laranja	25.0 x 75.0	500	1
83280266	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 BU	azul	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 BU	azul	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 BU	azul	25.0 x 75.0	500	1
83280269	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 BK	preto	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 BK	preto	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 BK	preto	25.0 x 75.0	500	1
83280272	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 GN	verde	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	Etiqueta de cabo	verde	15.0 x 75.0	1000	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16



FLEXIMARK® Cablelabel PUR

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83280274	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 GN	verde	25.0 x 75.0	500	1

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

