

FLEXIMARK® LA Etiquetas

FLEXIMARK® LA As etiquetas são marcadores auto-adesivos para o componente de marcação na indústria elétrica (por exemplo, painéis de marcação).

Info

LA 16,9-9 YE disponível na sacola de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

Etiquetas auto-adesivas em filme de poliéster para impressoras a laser

Melhor aderência devido aos cantos arredondados

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

Âmbitos de aplicação

Para marcação de componentes p.ex. para marcação de painéis

Características do produto

Adesivo precisa de até 24 horas para fixar

Observação

Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum

Introduzir a folha no modo de alimentação manual

Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha

Escopo de fornecimento

Arcos perfurados DIN A4

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Última atualização (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® LA Etiquetas

Adesivo:	Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento:	Branco ou amarelo Também disponível em prateado
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,05 mm
Faixa de temperatura:	-40 °C to +150 °C Temperatura de montagem: min. +10 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® LA Etiquetas

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x altura (mm)	Etiquetas por página	Marcador/VPE	Emb.
83256199	FLEXIMARK® LA etiquetas 7-8 YE	amarelo	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	FLEXIMARK® LA etiquetas 11-8 YE	amarelo	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	FLEXIMARK® LA etiquetas 12-6 YE	amarelo	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	FLEXIMARK® LA etiquetas 15-6 YE	amarelo	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	FLEXIMARK® LA etiquetas 16-8 YE	amarelo	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	FLEXIMARK® LA etiquetas 16.9-7 YE	amarelo	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	FLEXIMARK® LA etiquetas 16.9-9 YE	amarelo	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	FLEXIMARK® LA etiquetas 20-8 YE	amarelo	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	FLEXIMARK® LA etiquetas 25-12 YE	amarelo	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	FLEXIMARK® LA etiquetas 25.6-10 YE	amarelo	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	FLEXIMARK® LA etiquetas 30.5-12.7 YE	amarelo	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	FLEXIMARK® LA etiquetas 46.9-9 YE	amarelo	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	FLEXIMARK® LA etiquetas 56-21.8 YE	amarelo	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	FLEXIMARK® LA etiquetas 60-30 YE	amarelo	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	FLEXIMARK® LA etiquetas 80-7.5 YE	amarelo	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	FLEXIMARK® LA etiquetas 7-8 WH	branco	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	branco	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256230	FLEXIMARK® LA etiquetas 12-6 WH	branco	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	FLEXIMARK® LA etiquetas 15-6 WH	branco	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	FLEXIMARK® LA etiquetas 16-8 WH	branco	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256206	FLEXIMARK® LA	branco	16.9 x 7.0	400	4000	1

Última atualização (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® LA Etiquetas

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x altura (mm)	Etiquetas por página	Marcador/VPE	Emb.
	etiquetas 16.9-7 WH					
83256209	FLEXIMARK® LA etiquetas 16.9-9 WH	branco	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	FLEXIMARK® LA etiquetas 20-8 WH	branco	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	FLEXIMARK® LA etiquetas 25-12 WH	branco	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	FLEXIMARK® LA etiquetas 25.6-10 WH	branco	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	FLEXIMARK® LA etiquetas 30.5-12.7 WH	branco	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	FLEXIMARK® LA etiquetas 46.9-9 WH	branco	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	FLEXIMARK® LA etiquetas 56-21.8 WH	branco	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	FLEXIMARK® LA etiquetas 60-30 WH	branco	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	FLEXIMARK® LA etiquetas 80-7.5 WH	branco	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	FLEXIMARK® LA etiquetas 7-8 SR	prateado	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	FLEXIMARK® LA etiquetas 11-8 SR	prateado	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	FLEXIMARK® LA etiquetas 12-6 SR	prateado	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	FLEXIMARK® LA etiquetas 16-8 SR	prateado	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	FLEXIMARK® LA etiquetas 30.5-12.7 SR	prateado	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	FLEXIMARK® LA etiquetas 60-30 SR	prateado	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	FLEXIMARK® LA etiquetas 80-7.5 SR	prateado	80.0 x 7.5	74	740	1

Última atualização (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16