

FLEXIMARK® Flexiprint TF são marcadores para condutor monopolar e a marcação de cabos de fibra de vidro, fácil e rápida de instalar.

### Info

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)









Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a UV

### **Vantagens**

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...) Fácil instalação

# Âmbitos de aplicação

For single core marking

Marcação de cabos de fibra ótica

Identificação antes da montagem

Para cabos com seções transversais acima dos 16,00 mm², as cintas de cabos podem ser usadas para montar os marcadores individuais

# Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2 Tira colorida recomendada: R71 110-360 resina BK (nº de peça 83259609) Versão normal: Até máx. 7 caracteres versão L (p. ex. LF1L): Até máx. 15 caracteres

## Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Última atualização (23.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02\_03.16



# INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

# FLEXIMARK® Flexiprint TF

**Dados técnicos** 

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Cor de fornecimento: Yellow

Also available in green, blue and red

Material: Poliéster livre de halogênio

Espessura: 0,175 mm

Faixa de temperatura: -40 °C até +125 °C

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem. Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Para mm²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Embalagem p	pequena	I.								
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	branco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	branco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	branco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	branco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	branco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Embalagem g	rande		•		·	·	•	•		
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	amarelo	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	amarelo	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	amarelo	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	amarelo	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	amarelo	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	amarelo	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	amarelo	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	branco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

Última atualização (23.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02\_03.16

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Para mm²	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	branco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	branco	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	branco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	branco	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	branco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	branco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1



