


FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Etiquetas de cabo FLEXIMARK® PUR FCC são marcadores de poliuretano para a rotulagem do cabo com cintas de cabo, adequados principalmente para ambientes rigorosos.

Info

PUR 60x10 disponível nas sacolas de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)



Alimento e Bebidas



Óleo e gás



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

Boa resistência a raios UV

Boa resistência química

Alta flexibilidade de material

Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties

Âmbitos de aplicação

Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente (por exemplo, óleo & gás, ferrovias)

Pode ser montado diretamente no cabo com cintas de cabo de plástico

Referências às normas / Aprovações

Última atualização (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0
MIL 81531 e MIL-STD-202G

Observação

Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)

Impressão possível em uma ou duas linhas

Qualquer comprimento de texto possível - O texto é impresso respectivamente mais pequeno

Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made

Column A: Row 1 content

Column B: Row 2 content

Column B or C: Number of markers with corresponding text

Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

Escopo de fornecimento

1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001530

ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001530

Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos

Cor de fornecimento:

O padrão é texto preto (etiquetas pretas: texto branco)

Material:

Polietileno livre de halogênio

Faixa de temperatura:

-50 °C a +100 °C

Também podem resistir a +125 °C por algum tempo

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem. Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE
Fixação ao centro (com 1 cinta de cabo)				
83255364	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 23x30 YE Diamond FCC	amarelo	20.0 x 30.0	1
83255369	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 20x30 WH Diamond FCC	branco	20.0 x 30.0	1
Fixação à esquerda (com 1 cinta de cabo)				
83255366	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 55x12 YE FCC	amarelo	55.0 x 12.0	1
83255371	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 55x12 WH FCC	branco	55.0 x 12.0	1
Fixação de ambos os lados (com 2 cintas de cabo)				
83255365	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 35x10 YE FCC	amarelo	35.0 x 10.0	1
61800391	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 YE FCC	amarelo	60.0 x 10.0	1
61800392	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 YE FCC	amarelo	75.0 x 15.0	1
61800393	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 YE FCC	amarelo	75.0 x 25.0	1
83255368	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 100x60 YE FCC	amarelo	100.0 x 60.0	1
83255370	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 35x10 WH FCC	branco	35.0 x 10.0	1
61800394	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 WH FCC	branco	60.0 x 10.0	1
61800395	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 WH FCC	branco	75.0 x 15.0	1
61800396	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 WH FCC	branco	75.0 x 25.0	1
83255372	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 100x60 WH FCC	branco	100.0 x 60.0	1
61800397	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 RD FCC	vermelho	60.0 x 10.0	1
61800398	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 RD FCC	vermelho	75.0 x 15.0	1
61800399	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 RD FCC	vermelho	75.0 x 25.0	1
61800400	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 OG FCC	laranja	60.0 x 10.0	1
61800401	Etiqueta de cabo FLEXIMARK®	laranja	75.0 x 15.0	1

Última atualização (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Marcador/VPE
	PUR 75x15 OG FCC			
61800402	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 OG FCC	laranja	75.0 x 25.0	1
61800403	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 BU FCC	azul	60.0 x 10.0	1
61800404	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 BU FCC	azul	75.0 x 15.0	1
61800412	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 BU FCC	azul	75.0 x 25.0	1
61800406	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 60x10 BK FCC	preto	60.0 x 10.0	1
61800407	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x15 BK FCC	preto	75.0 x 15.0	1
61800413	Etiqueta de cabo FLEXIMARK® PUR 75x25 BK FCC	preto	75.0 x 25.0	1

Última atualização (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16