


FLEXIMARK® Tubo retrátil organizado FCC

FLEXIMARK® Tubos retráteis organizados FCC são tubos retráteis para a marcação de condutores monopolares e fios com texto individual. Estes marcadores são enviados com seu texto desejado.



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Retardante de chama



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Necessidade de espaço

Vantagens

Halogen-free shrink tubes with customized text

Benefício em comparação com anéis de identificação: Você não tem que montar caractere por caractere, basta ordenar e montar toda a série de uma só vez

Já cortado no comprimento exato

Âmbitos de aplicação

For single core marking

Identificação antes da montagem

Observação

Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)

Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made

Column A: Row 1 content

Column B: Row 2 content

Column B or C: Number of markers with corresponding text

Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Tubo retrátil organizado FCC

Escopo de fornecimento

1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Sob pedido:	Também disponível como versão com uma relação de retração 3:1 (não livre de halogênio , UL 224 aprovado)
Cor de fornecimento:	Yellow
Material:	Polioléfina (livre de halogênio) Relação de encolhimento 2:1
Faixa de temperatura:	-30°C até +105°C Temperatura de retração térmica: +90°C)

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Tubo retrátil organizado FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Área de encolhimento (mm)	Comprimento (mm)	Marcador/VPE
83280249	FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-12.5 YE	amarelo	1,2 - 2,4	12,5	1
83280252	FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-16.6 YE	amarelo	1,2 - 2,4	16,6	1
83255385	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 YE	amarelo	1,2 - 2,4	25	1
83280250	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 YE	amarelo	1,6 - 3,2	12,5	1
83280253	FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-16.6 YE	amarelo	1,6 - 3,2	16,6	1
83255386	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 YE	amarelo	1,6 - 3,2	25	1
83280251	FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4- 12.5 YE	amarelo	2,4 - 4,8	12,5	1
83280254	FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-16.6 YE	amarelo	2,4 - 4,8	16,6	1
83255387	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH	branco	2,4 - 4,8	25	1
83255388	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 WH	branco	1,2 - 2,4	12,5	1
83255389	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 WH	branco	1,2 - 2,4	16,6	1
83255390	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 WH	branco	1,2 - 2,4	25	1
83255391	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 WH	branco	1,6 - 3,2	12,5	1
83255392	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 WH	branco	1,6 - 3,2	16,6	1
83255393	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 WH	branco	1,6 - 3,2	25	1
83255394	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-12.5 WH	branco	2,4 - 4,8	12,5	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16



FLEXIMARK® Tubo retrátil organizado FCC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Área de encolhimento (mm)	Comprimento (mm)	Marcador/VPE
83255395	Tubo termorretr. perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 WH	branco	2,4 - 4,8	16,6	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16