

FLEXIMARK® Conjunto em caixa de aço inoxidável

FLEXIMARK® Kit de aço inoxidável é uma caixa com tudo que você precisa para marcar no local em ambientes como tiras de relevo e porta-caractere a prova de ácido para a marcação em ambientes exigentes





Engenharia de máquinas e instalações



Óleo é gás



Trilho



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Resistente à corrosão



Resistente a óleo



Resistente a ácido



Resistente a temperatura



Resistente a UV

Vantagens

O equipamento básico do sistema de aço inoxidável FLEXIMARK® na prática caixa

Âmbitos de aplicação

Sistema de marcação de cabos e componentes Montagem no local rápida e fácil

Última atualização (23.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



FLEXIMARK® Conjunto em caixa de aço inoxidável

Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente (por exemplo, óleo & gás, ferrovias)

Referências às normas / Aprovações

Ceritificação JQS

Observação

Peças únicas incluído na caixa pode ser adquirida separadamente (por exemplo, um alicate especial = código 61790180)

Escopo de fornecimento

Caracteres A-Ö / 0-9: 50 itens

Caracteres especiais +-/:.ü e símbolo de aterramento: 40 itens

Caracteres em branco: 40 itens

Gravação de caracteres (respectivamente 5 com furos e 5 com olhais de fixação para cintas de cabo) nos comprimentos 286, 109,

83,1, 60,4 e 48,8 mm

Cinta de cabo de aço 4,6x200: 10 itens

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Dimensões: Tira de caracteres: 9.5 x 6 x 0.75 mm

Box: 440 x 380 x 100 mm

Material: Acid resistant stainless steel

EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Faixa de temperatura: -80 °C a +500 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais. Please request our data sheet for further clarification on the different types of kits.



FLEXIMARK® Conjunto em caixa de aço inoxidável

Código do Produto	Descrição do Produto	Versão	Emb.
83254222	Jogo de aço inoxidável FLEXIMARK® sem alicate	sem alicate	1
83254223	1 3	com alicate especial para evitar que a sinalização caia	1
83254224	Jogo de aço inoxidável FLEXIMARK® com alicate para cintas de cabos	com alicate para abraçadeira de cabos	1