EPIC® SENSOR M12 V4A

Conectores montáveis M12 para Food & Beverage/ Outdoor

Conectores de montagem em campo M12 com serrilha de aço inoxidável para conexão de sensores e atuadores com comprimentos de cabo individuais na indústria de alimentação e bebidas

Componentes de automação complementares da LAPP

Alimento e Bebidas

Engenharia de máquinas e instalações

Resistente à corrosão

Necessidade de espaço

A prova d'água

Vantagens

Relevo em aço inoxidável para garantir proteção contra a corrosão
Montagem no local rápida e fácil
Para efetuar lances individuais
Space-saving due to compact dimensions.
Easy connection with proven screw clamp connection

Âmbitos de aplicação

Sistemas de automação
Sistemas de condução e transporte
A produção de alimentos e máquinas de embalagens
Variante SKINTOP® para usos externos

Características do produto

Conector de 4 polos
Conexão de parafuso

Última atualização (14.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

PWIS-free

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descrição da classe ETIM 5.0: Conector do sensor/atuador
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002062 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador
Material:	Contato: CuZn Superficie de contato: Au (ouro) Serrilha: Aço inoxidável (V4A)
Tipo de proteção:	IP 67
Temperatura ambiente (operação):	Plugue/soquete -40°C até +85°C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SENSOR M12 V4A

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Condutor em seção cruzada em mm²	Diâmetro do cabo em mm	Tensão nominal UN em V	Emb.
Plugue reto						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Soquete reto						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Fêmea angular						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1

Última atualização (14.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16