

H00V3-D Cabo para Aterramento de Cobre

Monopolar flexível a frio Baseado na <HAR> para aterramento e curto circuito

X00V3-D, condutor monopolar especial, cabo de aterramento para aterramento e curto-circuito, flexível a baixas temperaturas -25 °C, revestimento externo transparente em PVC

Info

Aterrar, encurtar antes da manutenção no terreno

Flexível ao frio



X00V3-D



Resistente ao frio

Âmbitos de aplicação

Assume a função de proteção durante reparos

Para aterramento em instalações de corrente elevada de empresas fornecedoras de energia e em mecanismos de corrente de tração de empresas ferroviárias

Para aparelhos de aterramento e compensação de potencial em partes de máquinas e sistemas PED

Para aplicações em ambientes frios

Referências às normas / Aprovações

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Projeto do produto

Conductor made of bare copper wires

Revestimento externo: à base de PVC, transparente

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000993

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

H00V3-D Cabo para Aterramento de Cobre

Projeto do condutor:	Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138
Raio de flexão mínimo:	Uso flexível: 12 x diâmetro externo
Tensão de ensaio:	1000 V
Faixa de temperatura:	Uso flexível: -25°C até +55°C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.

Tamanho da embalagem: rolo \leq 30 kg, senão bobina

Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)

Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

H00V3-D Cabo para Aterramento de Cobre

Código do Produto	Seção transversal do condutor em mm ²	Diâmetro externo em [mm]	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16