

EPIC® SIGNAL M23 F6

Conectores circulares para cabos Servo e Encoder

Conector de acoplamento EPIC® M23 para extensões de cabo

Info

Made in Germany



Engenharia de máquinas e instalações



Energia Eólica



Boa resistência química



Excelente alívio de tensão



Robusto



Prensa-cabos SKINTOP® integrado



Interferência de sinais

Vantagens

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC

Uso de materiais de elevada qualidade para uma maior confiabilidade

Âmbitos de aplicação

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6

Engenharia industrial
Servo-acionamentos e servomontagens
Tecnologias de medição, controle e regulação

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão

Vedação: FPM

Tipo de proteção:

IP68 (10h/1m)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º C24 (conforme EN 61984, SELV de acordo com DIN VDE 0100-410 tem de ser garantida)

Número de arquivo UL: E249137

Faixa de temperatura:

-25°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® SIGNAL M23 F6

Código do Produto	Peça	Codificação	Área do clipe para fixação do cabo	Peça/emb.
Type M23 F6 cable coupler				
44420040	M23 F6	preto (N)	7 - 13.5	5
75018415	M23 F6	preto (N)	5.0 - 7.3	5
72064030	M23 F6	preto (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	preto (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	preto (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	preto (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	vermelho (+20º)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	vermelho (+20º)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	vermelho (+20º)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	vermelho (+20º)	9.5 - 13.5	5
44420039	M23 F6	azul (-20º)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	azul (-20º)	7 - 10	5
72064100	M23 F6	azul (-20º)	9.5 - 13.5	5

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SIGNAL M23 F6

