SILVYN® FCE-V0

Conduíte protetor de metal dobrado com cobertura de poliuretano de parede fina

SILVYN® FCE-V0 é um conduíte protetor de metal espiralado com perfil de aço dobrado simples e cobertura de poliuretano de alta qualidade

Info
Hazard Level: HL 2

Trilho

Adequado para uso externo

Retardante de chama

Livre de halogênio

Resistente a óleo

Necessidade de espaço

Segurança

Resistente a temperatura

Resistente a UV

A prova d'água

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-V0

Vantagens
O design flexível do conduíte protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre
Altamente resistente a óleo, gasolina, ácidos e graxas
À prova de líquidos

Âmbitos de aplicação
Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que podem ser esperados poucos movimentos
Também pode ser usado em ambientes e áreas oleosas com temperatura ambiente elevada

Características do produto
Resistente a UV
Livre de halogênio e retardante de chama
Mais resistência mecânica e química

Projeto do produto
Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Revestimento externo em PUR

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	Metal com revestimento em PUR Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-50 °C a +105 °C temporariamente até +125 °C

Observação
* Produto comercial, nenhum produto Lapp
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-V0

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® FCE-V0				
61814708	12	10.0 x 14.0	50	25
61814709	16	13.0 x 17.0	60	25
61814710	20	17.0 x 21.5	80	25
61814711	25	21.2 x 26.0	100	25
61814712	32	28.1 x 34.0	125	25
61814713	40	37.7 x 44.5	160	10
61814714	50	48.4 x 55.5	190	10

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16