

## EPIC® POWER LS1.5 Contacts female

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

Contatos EPIC® POWER LS1.5 fêmea para a série de conectores circulares tamanho 1.5

### Info

Todos os contatos são de alta qualidade banhados a ouro

Contatos com fenda com mola de pressão externa

Made in Germany



Boa resistência química



Resistente à corrosão



Resistência mecânica



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® POWER LS1.5 Contacts female

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® POWER LS1.5 Contacts female**

Código do Produto	Descrição do Produto	Versão	Para o tipo	Peça/emb.
Contatos fêmea de 3,6 mm				
44429318	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	Fêmea de 3,6mm, 1,0-2,5mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
44429319	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	Fêmea de 3,6mm, 2,5-4,0mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
44429320	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	Fêmea de 3,6mm, 4,0-6,0mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
44429321	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	Fêmea de 3,6mm, 6,0-10,0mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
Contatos fêmea de 2 mm				
44429322	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0	Fêmea de 2 mm, 0,25-1,0 mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
44429323	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5	Fêmea de 2 mm, 0,75-1,5mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
44429324	LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5	Fêmea crimpada de 2 mm, 1,0-2,5 mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10
44429325	LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0	Fêmea de 2 mm, 4,0 mm <sup>2</sup>	para o tipo D6, A6	10

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16