FIPLOCK® ONE-T

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-T

Info
Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador

- Trilho
- Boa resistência química
- Retardante de chama
- Livre de halogênio
- Resistente ao frio
- Proteção máxima contra vibrações
- Resistência mecânica
- Tempo de montagem
- Baixo peso

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-T

Excelente alívio de tensão

Robusto

Segurança

Resistente a UV

A prova d'água

Vantagens
Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação
Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto
Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-T

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-T

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61804946	10-10-10	M4	10	preto	10
61804947	12-12-12	M4	12	preto	10
61804948	17-17-17	M5	17	preto	10
61804949	23-23-23	M5	23	preto	6
61804951	29-29-29	M5	29	preto	6
61804952	36-36-36	M6	36	preto	4
61804953	48-48-48	M6	48	preto	4
61804954	10-10-10	M4	10	cinza	10
61804955	12-12-12	M4	12	cinza	10
61804956	17-17-17	M5	17	cinza	10
61804957	23-23-23	M5	23	cinza	6
61804958	29-29-29	M5	29	cinza	6
61804959	36-36-36	M6	36	cinza	4
61804961	48-48-48	M6	48	cinza	4

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-T

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16