FIPSPLIT® PA12

Sistema de proteção do cabo ondulado e altamente flexível na versão divisível

Sistema de proteção do cabo ondulado e flexível na versão divisível

Info
Hazard Level: HL 3



- Trilho
- Adequado para uso externo
- Boa resistência química
- Retardante de chama
- Livre de halogênio
- Resistente ao frio
- Tempo de montagem
- Baixo peso
- Resistente a óleo
- Esteira porta-cabos
- Resistente a UV

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA12

A prova d'água

Vantagens
O design flexível do conduíte protetor permite raios de flexão pequenos e é ideal para a instalação em espaços limitados em interiores secos e úmidos, assim como para aplicações ao ar livre
Robusto contra impactos mecânicos
Elevada flexibilidade e resistência à flexão
Dimensionalmente estável

Âmbitos de aplicação
Para a utilização em veículos ferroviários e ônibus, para instalação fixa e para aplicações em que pode ser esperado movimento mais intenso
Tecnologia ferroviária
Transporte de pessoas
Uso em ambientes internos e externos
Teto do vagão, passagem do vagão, acoplamentos

Características do produto
Baixa densidade de fumaça
Auto-extinguível, sem gotejamento
Livre de halogênio
Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Excelente resistência a intempéries e a raios UV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA 12 Livre de silicone Livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com UL 94V-0
Faixa de temperatura:	-45°C até +105°C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA12

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Cor	Emb. rolo (m)
Versão divisível					
61803973	7	6.3 x 10.0	20	preto	50
61803974	10	8.8 x 13.5	25	preto	50
61803975	11	11.0 x 16.1	25	preto	50
61803976	14	13.2 x 18.7	30	preto	50
61803977	16	16.0 x 21.5	35	preto	50
61803978	20	20.2 x 25.7	45	preto	50
61803979	23	23.9 x 31.3	55	preto	50
61803980	29	27.3 x 35.5	105	preto	25
61803981	37	32.5 x 43.2	130	preto	25
61803982	45	43.1 x 54.2	135	preto	25
61803984	100	87.5 x 102.5	195	preto	10

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16