

POWERLOCK BOX S*

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

POWERLOCK BOX 400A version for 19 Zoll slot

Info

pode ser bloqueado para evitar o desligamento indevido

Made in Europe



Escala de aperto mais ampla



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



A prova d'água

Vantagens

garante a sequência correta de ligar e desligar um conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)

cada cor tem um código diferente para prevenir a plugagem incorreta

IP 20 Proteção dos dedos

micro interruptor integrado para conexão ao disjuntor ou a um cabo de alarme

Âmbitos de aplicação

Instalações de energia alternativas

Para a distribuição de energia móvel e estacionária

Para a ligação de motores, transformadores e geradores

Tecnologia de luz e som

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

Características do produto

Inclui contatos com pino rosqueado M12

Conector de cabo para micro interruptor opcional

Carcaça de 19 polegadas com 2HE/2U de altura

Carcaça

Tampa de segurança selada opcional

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002635 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	1000 V
Corrente nominal em A:	Parafuso máx. 400 A
Pollution degree:	3
Contatos:	Terminal de parafuso: latão banhado a prata
Números de contatos:	4 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de parafuso: 50 - 120 mm ²
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado)
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-20 °C ... +85 °C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

POWERLOCK BOX S*

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de fixação	Disposição dos pinos	Peça/emb.
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1
Tipo A1, dreno, com tampa				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1
Tipo A6, fonte				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1
Tipo A6, fonte, com tampa				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø6,5mm (4x)	4+PE	1

POWERLOCK BOX S*