# FLEXIMARK® Cablemarking FCC

MARCADOR DE CABO FLEXIMARK® FCC - marcação do cabo customizada com porta-caracteres de plástico para a fixação com cintas de cabos em cabos



Adequado para uso externo

Boa resistência química

Tempo de montagem

Resistente a ácido

Resistente a UV

## Vantagens
Dispensa uma preparação e uma montagem demoradas
Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

## Âmbitos de aplicação
For cable marking

## Observação
Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
Impressão possível em uma ou duas linhas
Qualquer comprimento de texto possível - O texto é impresso respectivamente mais pequeno
Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

## Escopo de fornecimento
Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# FLEXIMARK® Cablemarking FCC

(halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
Os marcadores (que incluem cintas de cabos) são fornecidos já montados
1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC001288<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação |
| Observação: | Standard cable tie:<br>black (142 x 2.4 mm) |
| Dimensões: | Comprimento do texto: 35mm Comprimento da placa: 50mm |
| Cor de fornecimento: | Cor padrão : rotulação preta contra com o fundo amarelo ou branco<br>Also available in green, blue and red |
| Material: | Porta-caracteres: polietileno livre de halogênio<br>Etiquetas: PVC não livre de halogênio ou poliéster livre de halogênio (versão LFL) |
| Faixa de temperatura: | -30°C até +70°C |

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# FLEXIMARK® Cablemarking FCC

| Código do Produto | Descrição do Produto | Cor | Altura (mm) | Marcador/VPE |
|---|---|---|---|---|
| Com marcadores PVC amarelos (com halogênio) | | | | |
| 83251300 | Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 6 YE | amarelo | 6.0 | 1 |
| 83251320 | Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 9,5 YE | amarelo | 9.5 | 1 |
| 83251350 | Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 19 YE | amarelo | 19.0 | 1 |
| Com etiquetas LFL amarelas de poliéster (livre de halogênio) | | | | |
| 83274670 | Marcador de cabo FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC | amarelo | 9.5 | 1 |
| Com marcadores PVC brancos (com halogênio) | | | | |
| 83251301 | Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 6 WH | branco | 6.0 | 1 |
| 83251321 | Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 9,5 WH | branco | 9.5 | 1 |
| 83251351 | Marcador de cabo FLEXIMARK® FCC 19 WH | branco | 19.0 | 1 |

Última atualização (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16