

EPIC® H-A 3 AGSV fundo aberto

Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

A carcaça robusta com um lado inferior aberto e 2 entradas de cabo pode ser utilizada nos sistemas de controle ou em outras aplicações em condições de espaço limitado.

Info

Carcaça plástica leve e com resistência química
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Laboratório eletrônico

Características do produto

Base para montagem em superfície

1 alavanca

2 entradas de cabo

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV fundo aberto

Tipo: com fundo aberto
vedação plana incl.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR Carcaça: termoplástico cinza, preto Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-A 3 AGSV fundo aberto

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Material	Cor	Peça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em superfície (com fundo aberto)					
19517200	H-A 3 MAgsV M20	20	Zinco fundido	cinza	10
19515200	H-A 3 AgsV M20	20	Termoplástico	cinza	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV fundo aberto

