

EPIC® H-A 3 TS

Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

A carcaça de plástico robusta e compacta tem uma entrada de cabo lateral e é adequada para o uso na fabricação de máquinas e aparelhos.

Info

Carcaça plástica leve e com resistência química
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas
Engenharia de controle
Laboratório eletrônico

Características do produto

Tampa
Pinos para alavanca individual
Entrada lateral do cabo

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Versões com/sem prensa-cabos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Termoplástico cinzento, alavanca preta: Aço galvanizado
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-A 3 TS

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Material	Cor	Prensa-cabos	Área do clipe para fixação do cabo	Peça/emb.
10427300	H-A 3 Ts	-	11	Termoplástico	preto	-	-	10
10427000	H-A 3 Ts	-	11	Termoplástico	cinza	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	Termoplástico	preto	sim	6.5 - 12	10
10427100	H-A 3 Ts	-	11	Termoplástico	cinza	sim	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplástico	preto	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplástico	cinza	-	-	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

