EPIC® H-B 6 TGH

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal robusta é ideal para a utilização na engenharia mecânica e industrial e na indústria de plástico e tem uma entrada de cabo direta.

Info
Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector
Mais espaço interior para a fiação
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E







- Componentes de automação complementares da LAPP
- Engenharia de máquinas e instalações
- Resistência mecânica
- Robusto
- A prova d'água

Vantagens
A carcaça mais pequena da comprovada série H-B. Para insertos com elevados valores elétricos

Âmbitos de aplicação
Engenharia industrial
Engenharia de controle
Indústria de plásticos

Características do produto

Última atualização (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TGH

Tampa, tipo alto
Pinos para alavanca individual
Entrada para cabo reta
Versões com/sem colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: Liga de alumínio com pintura eletrostática a pó cinza Pino: Revestido de aço
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 TGH

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Peça/emb.
Carcaça H-B: tampa (entrada reta, pinos para alavanca individual, tipo alto)					
70020200	EPIC® H-B 6 TGH 21	-	21	sim	10
70020400	EPIC® H-B 6 TGH 29	-	29	sim	10
79020000	EPIC® H-B 6 TGH M16	16	-	-	10
79020100	EPIC® H-B 6 TGH M20	20	-	-	10
79020200	EPIC® H-B 6 TGH M25	25	-	-	10
79020400	EPIC® H-B 6 TGH M32	32	-	-	10

Última atualização (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 6 TGH



©2024 Lapp Group - all rights reserved.