

EPIC® M-D 1.0 D-Sub contatos estampados


para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Info

Gold plated contacts in 2 quality levels

Para produção automática com máquina de crimpagem

Two crimp areas with wire and insulation crimp



Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® M-D 1.0 D-Sub contatos estampados

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Seção transversal do condutor em mm ²	Superfície	Comprimento de decapagem (mm)	Observação	Peça/emb.
Contatos							
44429011	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Macho	0.08 - 0.22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429007	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)	Fêmea	0.08 - 0.22	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429013	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Macho	0.08 - 0.22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429009	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)	Fêmea	0.08 - 0.22	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429012	EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Macho	0.22 - 0.56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429008	EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)	Fêmea	0.22 - 0.56	Au (0,8 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429014	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Macho	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429010	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)	Fêmea	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 bobina (emb.) = 500 contatos	1
44429030	EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)	Macho	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 reel (PU) = 10.000 contacts	1
44429031	EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)	Fêmea	0.22 - 0.56	Au (0,1 µm)	2,5 + 0,5	1 reel (PU) = 10.000 contacts	1

EPIC® M-D 1.0 D-Sub contatos estampados