


Contatos EPIC® MH PE 10,0 mm

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Info

Conductor de proteção (PE) Contatos de crimpagem para a maior seção transversal
Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado



Vantagens

Male and female contacts with silver plating and approx. 14cm stranded wire to connect the PE Pin of the EPIC® MH Multiframe
Crimpagem com Klauke série D 22 e HD 13
Conexão de seção cruzada: 25, 35, 50, 70 e 95 mm²

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Energia renovável
Estrutura de equipamento de teste
Engenharia industrial
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

| | |
|--------------------------------|---|
| Terminação do cabo: | Terminal de crimpagem: 25 mm ² até 95 mm ² Fio de 4 mm ² para conexão PE na estrutura do módulo |
| Comprimento de decapagem (mm): | 20 |
| Material: | brass silver plated CuZn / Ag |
| Ciclos de operação mecânica: | 500 |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Contatos EPIC® MH PE 10,0 mm

| Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Conexão de seção cruzada (mm²) | PL_VERPACKUNGSEINHEIT1 |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Contatos de condutor de proteção EPIC® MH 10,0 mm | | | | |
| 44423344 | EPIC® MH PE SCEM AG 25sqmm D=10.0 | Macho | 25 | 1 |
| 44423345 | EPIC® MH PE BCEM AG 25sqmm D=10.0 | Fêmea | 25 | 1 |
| 44423346 | EPIC® MH PE SCEM AG 35sqmm D=10.0 | Macho | 35 | 1 |
| 44423347 | EPIC® MH PE BCEM AG 35sqmm D=10.0 | Fêmea | 35 | 1 |
| 44423348 | EPIC® MH PE SCEM AG 50sqmm D=10.0 | Macho | 50 | 1 |
| 44423349 | EPIC® MH PE BCEM AG 50sqmm D=10.0 | Fêmea | 50 | 1 |
| 44423350 | EPIC® MH PE SCEM AG 70sqmm D=10.0 | Macho | 70 | 1 |
| 44423351 | EPIC® MH PE BCEM AG 70sqmm D=10.0 | Fêmea | 70 | 1 |
| 44423352 | EPIC® MH PE SCEM AG 95sqmm D=10.0 | Macho | 95 | 1 |
| 44423353 | EPIC® MH PE BCEM AG 95sqmm D=10.0 | Fêmea | 95 | 1 |

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16