


EPIC® MH Coax 1.6mm

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

EPIC® MH Coax, 1-pole module with shielding, robust EPIC® H-D contacts with 1.6mm diameter for the transmission of signals with EMC protection

Info

Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado
Módulo blindado para transmissão de dados e sinais.



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Interferência de sinais

Vantagens

Módulo blindado para transmissão de dados e sinais.

Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Última atualização (28.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Coax 1.6mm

Indústria robótica
Engenharia industrial
Energia renovável
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002641 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	50
Tensão nominal de impulso:	0,8 kV
Corrente nominal em A:	16
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Números de contatos:	1
Ciclos de operação mecânica:	500
Certificações:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® MH Coax 1.6mm

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
44423260	EPIC® MHS Coax D=1.6mm	Macho	1	10
44423261	EPIC® MHB Coax D=1.6mm	Fêmea	1	10