

EPIC® MH 1 250A

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

EPIC® MH 1 250A

Info

Módulo de alta corrente de até 250A com proteção contra contato para segurança máxima
Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado



Componentes de automação complementares da LAPP



e-Mobility



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Escala de aperto mais ampla



Segurança



Tensão

Vantagens

Módulo de alta corrente de 1 polo para a transmissão grande de energia

Proteção contra contato para segurança máxima do usuário (protegido)

Terminal de crimpagem de até 95 mm² para proteção máxima contra contato com o cabo

Módulo do condutor de proteção (PE) para a conexão PE segura e a conexão com a estrutura e a carcaça

Railway applications

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 250A

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Energia renovável
Estrutura de equipamento de teste
Engenharia industrial
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002312
Tensão nominal em V:	1000 V AC/DC
Tensão nominal de impulso:	8 kV
Corrente nominal em A:	250
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Números de contatos:	1
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 25 mm ² até 95 mm ²
Material:	Poliamida PA
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® MH 1 250A

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Slots	Peça/emb.
44423342	EPIC® MHS 1 CM 250A	Macho	2	10
44423328	EPIC® MHS 1 CM 250A protected	Macho	2	10
44423329	EPIC® MHB 1 CM 250A protected	Fêmea	2	10