


Suporte de contato EPIC® MH barramento PIN 1x(4)

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Info

Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado

Módulo blindado para transmissão de dados e sinais. Indicado para Ethernet CAT.5e



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica

Vantagens

Módulo blindado para transmissão de dados e sinais. Indicado para Ethernet CAT.5e

Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Indústria robótica

Engenharia industrial

Energia renovável

Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Suporte de contato EPIC® MH barramento PIN 1x(4)**Dados técnicos**

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002641 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	50
Tensão nominal de impulso:	0,8 kV
Corrente nominal em A:	10
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Números de contatos:	4
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm ²
Material:	PA
Ciclos de operação mecânica:	500
Certificações:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Suporte de contato EPIC® MH barramento PIN 1x(4)

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Unidade de embalagem
Suporte de contato EPIC® MH barramento 1x(4)				
44423229	EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM	Macho	4 + blindagem	10
44423231	EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM	Fêmea	4 + blindagem	10