

## EPIC® SOLAR 4 F

O conector solar na opção de 4 mm com sistema de segurança duplo é adequado para sistemas fotovoltaicos e rastreadores solares.

### Info

Sistema de conector de 4 mm com gancho de engate duplo

Conector solar para montagem no local



Energia Solar



Adequado para uso externo



Tensão



Resistente a temperatura



Resistente a UV



A prova d'água

### Vantagens

Baixa resistência de contato para transmissão de energia eficiente

Terminal de crimpagem para montagem segura no local

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

### Âmbitos de aplicação

Instalações fotovoltaicas

Técnica de película fina e cristalina

Seguimento Solar

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SOLAR 4 F

### Características do produto

Sistema de conector de 4 mm com gancho de engate duplo  
inclusivo contatos

### Dados técnicos

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Classificação ETIM 5:      | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635<br>Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)       |
| Classificação ETIM 6:      | ID da classe ETIM 6.0: EC002635<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais) |
| Tensão nominal em V:       | 1000 V AC/DC   |
| Tensão nominal de impulso: | 8 kV   |
| Pollution degree:          | 3  |
| Resistência de contato:    | < 0.5 mOhm   |
| Tipo de proteção:          | IP 67  |
| Classe de proteção:        | II   |
| Faixa de temperatura:      | -40 °C a +105°C  |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® SOLAR 4 F**

| Código do Produto                    | Descrição do Produto                                     | Seção transversal em mm <sup>2</sup> | Escala de aperto em mm | Corrente nominal em A | PU  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| 44428261                             | EPIC® SOLAR 4 F 2,5mm <sup>2</sup>                       | 2.5                                  | 4.8 - 6.5              | 22                    | 100 |
| 44428263                             | EPIC® SOLAR 4 F 4mm <sup>2</sup> ...<br>6mm <sup>2</sup> | 4.0 - 6.0                            | 5.2 - 7.1              | 30                    | 100 |
| Ferramenta de montagem EPIC® SOLAR 4 |  |                                      |                        |                       |     |
| 44428224                             | Conjunto de ferramenta de<br>montagem EPIC® SOLAR 4      | -                                    | -                      | -                     | 1   |

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SOLAR 4 F

