

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C, aço inoxidável

Lapp Group offers a cable trolley system both for flat and round cables.

Info

Ferramenta de cálculo na nossa página web (em Centro de conhecimentos - Acessórios para cabos)

**Vantagens**

As braçadeiras para cabos protetoras evitam uma dobragem acentuada dos cabos
Os rolamentos de esferas (rodas) à prova de pó garantem uma marcha suave sobre as calhas

Âmbitos de aplicação

Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas
Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte
Construção de máquinas
Instalações de lavagem
Not suitable for applications in explosive environments

Observação

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
Não monte mais de três grampos para cabos redondos um abaixo do outro
Raio de curvatura no suporte corresponde a uma instalação fixa

Escopo de fornecimento

Comprimento de fornecimento da calha perfilada em C: 6 m

Projeto do produto

A instalação de um sistema depende de variados critérios, como p.ex. da flecha do cabo admissível (peso do cabo) e do comprimento de trabalho.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para o sistema de suporte do cabo

Geral:

Capacidade de carga máx.: 20 kg

Material:

Partes metálicas: Aço inoxidável SS 2343 resistente a ácidos
Parafusos e porcas: Aço inoxidável A4 resistente a ácidos
Terminais: Poliamida 6

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C, aço inoxidável

Faixa de temperatura: -40°C a +120°C

Observação

CIBES® é uma marca registrada da empresa Swedish Cable Trolleys AB

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C, aço inoxidável

Código do Produto	Descrição do Produto	Sistema	Dimensões máx. dos cabos planos em mm	Diâmetro máx. dos cabos redondos em mm	Peça/emb.
Carro de cabos para cabos planos					
62200453	Carro de cabos plano C30 15x54, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	15.0 x 54.0	-	1
62200462	Carro de cabos plano C30 30x54, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	30.0 x 54.0	-	1
62200630	Carro de reboque plano C30 30x54, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	30.0 x 54.0	-	1
62200640	Terminal final plano C30 30x54, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	30.0 x 54.0	-	1
Carro de cabos para cabos redondos					
62200120	Carro de cabos redondo C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200680	Carro de reboque redondo C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200130	Braçadeira para cabos redonda 10-16 mm, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	10.0 - 16.0	1
62200463	Braçadeira para cabos redonda 17-25 mm, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	17.0 - 25.0	1
62200700	Braçadeira para cabos redonda 26-36 mm, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	26.0 - 36.0	1
62200690	Terminal final redondo, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
Componentes de fixação					
62200454	Calha perfilada em C, 6 m, C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200600	Elemento de ligação de calhas C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200610	Suporte de calhas flex. C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200487	Suporte de calhas para a parede C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200620	Limitador C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200660	Braço de extensão de 800 mm C30, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1
62200650	Braço do arrastador de 400 mm, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16



Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C, aço inoxidável

Código do Produto	Descrição do Produto	Sistema	Dimensões máx. dos cabos planos em mm	Diâmetro máx. dos cabos redondos em mm	Peça/emb.
62200670	Terminal para suporte de aço, aço inoxidável	C30, aço inoxidável	-	-	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16