

Pistola térmica HG 2320

The HG 2320 hot air pistol for shrinking heat-shrinkable products has a robust housing and an adjustable temperature setting.



Vantagens

Operação com apenas uma mão é possível

Quatro programas da memória

Mostrador ótico em LCD de temperatura e velocidade

Potente ventilador de ar quente profissional regulado eletronicamente com regulação contínua da temperatura e dos fluxos de ar, bem como tela de LCD

Exibição de remanescência de calor previne queimaduras

Âmbitos de aplicação

Carcaça robusta para operação manual e estacionária

Painéis de controle e fiação de equipamentos

Características do produto

Temperatura infinitamente ajustável

Proteção dupla contra sobreaquecimento: termostato e proteção térmica

Entrada de ar com filtro para proteger contra impurezas grosseiras

Velocidade infinitamente ajustável

Observação

Lifetime of the motor: 1.000 h

Escopo de fornecimento

Pistola térmica, case plástico, redução do bocal 9mm, bocal refletor, variedades de diferentes tipos de tubos termo retráteis (100 pc, Ø 1,6 – 9,5 mm)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001383

Descrição da classe ETIM 5.0: Ventilador/pistola de ar quente (elétrico)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001383

Descrição da classe ETIM 6.0: Ventilador/pistola de ar quente (elétrico)

Geral:

Dimensões: Sem o case: 253 x 86,5 x 200 mm Com case: 395 x 100 x 320 mm

Weight incl. packaging: 2195 g

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Pistola térmica HG 2320

Observação:

Length power cord: 3 m
230 V, 50/60 Hz

Info:

Air volume: 150 - 500 l/min, stepless adjustable
2 levels

Faixa de temperatura:

80 - 650 °C, stepless adjustable

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Garantia limitada a 500 horas trabalhadas ou 1 ano

Pistola térmica HG 2320

Código do Produto	Descrição da peça	Capacidade máx. de aquecimento	Temperatura do ar atingível	Peça/emb.
61801246	Ho air pistol HG 2320 E	2300	650	1