

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, tampão de aço inoxidável com design higiênico para fechamento de furos roscados pré-fabricados

Info

Ideal para áreas críticas de higiene - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro

No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components



Alimento e Bebidas



Boa resistência química



Resistente à corrosão



Resistente a óleo



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura



Resistente a UV

Vantagens

Para fechar furos pré-roscados

Montagem com chave de bocas

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

Âmbitos de aplicação

Máquinas, sistemas e componentes de alimentos
Para uso em área de produção
Indústria farmacêutica

Referências às normas / Aprovações

NSF/ANSI 169 Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos
ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção
FDA 21 CFR 177.2600
Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte
DIN EN 1672-2
Diretriz para o projeto de máquinas
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Projeto do produto

Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura
Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação
Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Material:	Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Inserto: Poliamida Vedação: FKM
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	-20 °C to +220 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Ø externo mm	Peça/emb.
52103494	NPT 1/4"	16	17.4	7,2	18.8	5
52103495	NPT 3/8"	20	18.7	7,8	22.8	5
52103496	NPT 1/2"	24	20.3	8,4	26.8	5
52103497	NPT 3/4"	29	21.5	8,8	31.8	5
52103498	NPT 1"	36	23.5	10	39.6	5
52103499	NPT 1 1/4"	45	24.7	10,2	49.0	5