

Alicate para cintas de cabos Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 cable tie pliers allows quick and economical assembly of cable ties.

Info

Push-Ring melhorado e suspensão otimizada das lâminas e tirantes



Tempo de montagem



Robusto

Vantagens

Cabeça giratória a 360° para uma posição de montagem mais cômoda

Roda de ajuste de fácil acesso para a tensão de frenagem, mecanismo de corte automático

Grande abertura (largura 25,4 mm) facilita a inserção dos laços de cabo

Desing ergonômico (design arredondado) e facilidade de uso

Esforço reduzido e tração por parte do usuário

Âmbitos de aplicação

Pistola para cintas de cabo de plástico

Permite a ligação, fixação e montagem de cintas de cabo em plástico de maneira rápida e econômica.

Increased service life due to the optimal tension setting for each cable tie

Previne ruídos no chão, os cabos não ficam soltos

Características do produto

Adjustable grip diameter enables adaption to the hand size of the user

O mecanismo anti-recuo previne vibrações

Arrumação simples e prática da lâmina de substituição (1 lâmina de substituição incluída no material fornecido)

Peso reduzido

Bico feito de aço inoxidável, garante um longo tempo de vida da ferramenta

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000453

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta para abraçadeira de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000453

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramentas de processamento

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Alicate para cintas de cabos Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

	para cinta de cabo
Atenção:	A ruptura é ajustável manualmente
Observação:	Length x width x height: 178x127x38 mm ERG 50: 65-83 N for setting 1, 175-220 N for setting 8 ERG 120: 175-250 N for setting 1, 450-580 N for setting 8
Cor de fornecimento:	ERG 50: Cabeça preta ERG 120: Cabeça laranja
Material:	Polímero resistente a impactos Punho em borracha macia

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Alicate para cintas de cabos Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

Código do Produto	Descrição da peça	Para cintas de cabos	Largura das cintas de cabos (mm)	Peso kg	Peça/emb.
Ty-Gun ERG 50					
62120120	Ty-Gun ERG 50	plástico	2.4 - 4.8	0,26	1
62120121	TY-Gun ERG 50 Lâminas de reposição	plástico	2.4 - 4.8	-	2
Ty-Gun ERG 120					
62120125	Ty-Gun ERG 120	plástico	4.8 - 7.6	0,278	1
62120126	TY-Gun ERG 120B Lâminas de reposição	plástico	4.8 - 7.6	-	1