

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, glass fibre-reinforced counter nuts, for maximum mechanical stability, for locking in boreholes without thread

Vantagens

Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica

A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Aprovação UL somente quando usado com prensa-cabos de poliamida SKINTOP® com aprovação UL

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000940 Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Sob pedido:	Versão sem colar (sem superfície de apoio para a ferramenta de montagem)
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura:	Estático: -40 °C a +100 °C Dinâmico: -20 °C até +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® GMP-GL-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Peça/emb.
GMP-GL-M cinza prateado SKINTOP®			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
GMP-GL-M preto SKINTOP®			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
GMP-GL-M cinza claro SKINTOP®			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Última atualização (19.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16