


## SILVYN® SP

SILVYN® SP - conduíte cinza em PVC



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH  
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH  
IP 54



SILVYN® USK/USK-M  
IP 54



SILVYN® SCH



Resistência mecânica



A prova d'água

### Vantagens

Proteção contra esforço mecânico  
Proteção contra poeira  
Proteção contra umidade

### Âmbitos de aplicação

Proteção do cabo  
Isolamento adicional  
Formação de feixes e introdução de cabos e fios

### Características do produto

Flexível  
Dimensionalmente estável

### Projeto do produto

Espiral interna em PVC rígido  
Cobertura em PVC macio

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira plástica protetora

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001177

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de plástico

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SP**

Certificações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Cinza prateado (RAL 7001)
Material:	PVC macio com espiral de PVC rígido, SBR/NBR
Faixa de temperatura:	-15°C até +60°C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® SP**

Código do Produto	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Adequado para SILVYN® USK-M	Adequado para SILVYN® SSV/SSVZ	Adequado para SILVYN® USK	Adequado para SILVYN® SCH	Emb. rolo (m)
SILVYN® SP								
61714000	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61714010	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61714020	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61714100	16.0 x 20.0	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61714110	22.0 x 27.0	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S	25
61714120	30.0 x 36.0	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61714070	38.0 x 44.0	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25
61714080	45.0 x 51.0	240	50 x 1,5	-	42	-	40 - 60 S	25
61714090	49.0 x 56.0	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S	25

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16