

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Distribuidor Y M8 M12

Distribuidor Y , M12, M8, 3 pólos , 4 pólos , 5 pólos , distribuidor paralelo , em ponte , codificação A , IP65 / IP67



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



A prova d'água

Vantagens

Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Space-saving due to compact dimensions.

Localização de falhas rápida e fácil

Características do produto

Design: Plug on 2x socket

Variante M12 com furo de parafuso

PWIS-free

Projeto do produto

22260600:M12, 3-pin+ PE, plugue M12 reto / 2x soquete M12 reto, pin 2+4 ponte

22260601:M12, 3-pin+ PE, plugue M12 reto / 2x soquete M12 reto

22260602:M12, 5-pin straight M12 plug on 2x 3-pin straight M8 socket, parallel distributor

22260603:M8, 4-pin plugue M8 / 2x soquete M8 3-pin

22260604: plugue M8 / soquete M8, 3-pin distribuidor paralelo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrição da classe ETIM 5.0: Acoplamento do sensor/atuador

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002062

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector do sensor/atuador

Última atualização (17.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Material:	Contato: CuZn Superfície de contato: Ni/Au Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardente de chama, auto extingüível
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25°C to +90°C
Codificação:	Padrão A
Corrente nominal em A:	4 A

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Código do Produto	Descrição do Produto	Tensão nominal UN em V	Emb.
distribuidor M12 Y			
22260600	AB-C3-M12Y-2XM12FS B E	60	5
22260601	AB-C3-M12Y-2XM12FS E	60	5
22260602	AB-C5-M12Y-2XM12FS V	60	5
ditribuidor M8 Y			
22260603	AB-C3-M8Y-2XM8FS	30	5
22260604	AB-C3-M8Y-2XM8FS V	60	5