

## SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - guarnição de conduíte IP68/IP69 para SILVYN® FPAS

### Info

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Proteção máxima contra vibrações



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Resistente a temperatura



Resistente a UV



A prova d'água



Variedade de certificações de aprovação

### Vantagens

Montagem rápida

Elevada força de elasticidade

À prova de água pressurizada

Proteção contra vibrações

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAX-M

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPAS  
Aplicações com fortes vibrações

### Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries  
A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica  
Corpo base com vedação interna  
Upper part with integrated all-round toothing

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Cor de fornecimento:	Cinzento (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP66 IP67 IP68 (2bar) IP69
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® FPAX-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAX-M preto			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506155	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506165	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506185	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	2
55506205	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55506215	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55506225	63 x 1,5	FPAS 54	2
55506226	63 x 1,5	FPAS 67	1
SILVYN® FPAX-M cinza			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506255	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506265	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506285	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	2
55507265	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55507275	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55507285	63 x 1,5	FPAS 54	2
55507286	63 x 1,5	FPAS 67	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16