


## SILVYN® USK

SILVYN® USK - guarnição de conduíte roscada PG



Proteção máxima contra vibrações



Tempo de montagem

### Vantagens

Montagem rápida e fácil  
Proteção contra vibrações  
Dispensa peças rosqueadas adicionais

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPS/ FD-PU  
SILVYN® SP/SP-PU  
Aplicações internas  
Esforço mecânico ligeiro

### Características do produto

Tamanhos de chave grandes

### Projeto do produto

Rosca de conexão PG  
Colar sextavado  
Luva rosqueada  
Porca do tampão

### Observação

Inclui luva interna SILVYN® EE-K

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® USK

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001178 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico
Cor de fornecimento:	Cinza prateado (RAL 7001)
Material:	PP
Tipo de proteção:	IP 54
Faixa de temperatura:	-10°C a +110°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® USK**

Código do Produto	Tamanho PG	Tam. chave 1/2 mm	Comprimento total mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Adequado para SILVYN® FD-PU/FPS	Adequado para SILVYN® SP/SP-PU	Peça/emb.
SILVYN® USK								
52005810	7	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	50
52005820	9	21.0 / 23.0	41	10	9	10 x 14	10 x 14	50
52005830	11	24.0 / 27.0	41	10	11	13 x 17	12 x 16	50
52005840	13,5	26.0 / 29.0	41	10	13	15 x 19	14 x 18	50
52005850	16	29.0 / 32.0	42	11	14,5	16 x 21	16 x 20	50
52005860	21	36.0 / 40.0	48	11	19,5	22 x 27	22 x 27	25
52005870	29	45.0 / 49.0	48	12	27	29 x 36	30 x 36	25
52005880	36	53.0 / 58.0	48	12	36	38 x 45	38 x 44	25
52005900	48	65.0 / 70.0	57	15	46	48 x 56	49 x 56	10

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16