

FLEXIMARK® Panel strip

FLEXIMARK® Panel strips for easy, fast and cost efficient marking in cabinets and other areas. No "one by one" labelling necessary.



Engenharia de máquinas e instalações



Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a UV

Vantagens

Good UV- and chemical resistance

Easy creation and printing of panel strips using the module function of the FLEXIMARK® Software

Auto-adesivo em muitas superfícies

Can also be mounted in FLEXIMARK® Character holder PGS

Âmbitos de aplicação

Identification of electrical components and panels

Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tira colorida recomendada: R71 55-360 resina BK (nº de peça 83259604)

Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Panel strip

| | |
|-----------------------|---|
| Adesivo: | Adesivo permanente à base de acrílico |
| Cor de fornecimento: | Branco Yellow |
| Material: | Poliéster livre de halogênio |
| Faixa de temperatura: | Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.



FLEXIMARK® Panel strip

| Código do Produto | Descrição do Produto | Cor | Largura (mm) | m/VPE | Emb. |
|-------------------|--------------------------------------|---------|--------------|-------|------|
| 83260290 | FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m YE | amarelo | 9,5 | 50 | 1 |
| 83260292 | FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m YE | amarelo | 14 | 50 | 1 |
| 83260294 | FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m YE | amarelo | 19 | 50 | 1 |
| 83260291 | FLEXIMARK® Panel Strip 9,5-50m WH | branco | 9,5 | 50 | 1 |
| 83260293 | FLEXIMARK® Panel Strip 14-50m WH | branco | 14 | 50 | 1 |
| 83260295 | FLEXIMARK® Panel Strip 19-50m WH | branco | 19 | 50 | 1 |

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16