

SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL é um conduíte estanque com aprovação UL/ CSA, com perfil interligado e um revestimento de PVC



Resistência mecânica



Robusto



Resistente a temperatura



A prova d'água



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Protege contra líquidos

Resistente à tensão

Robusto

Propriedades antiderrapantes acrescidas

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Engenharia industrial

Construção de transformadores

Aplicações em ferrovias

Exportadores

Projeto do produto

Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro

Cobertura plástica

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HTDL

Observação

Em tamanhos nominais de 3/8" até inclusive 1 1/4" com condutor de cobre contínuo para aterramento. Inserto com núcleo de metal pesado feito de chapa de aço galvanizado com revestimento de plástico especial resistente a aquecimento e à luz solar. Pode ser usado em áreas com risco de explosão de acordo com NEC 501-4B.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de protecção de metal
Referências às normas / Aprovações:	UL 360 NEC 501-4B
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	Metal com revestimento de composto de PVC
Faixa de temperatura:	-40°C até +105°C temporariamente até +120°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

Tamanhos 1 1/2" e 2" sem condutores de cobre

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® HTDL

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	12.6 x 17.8	85	60
61814200	1/2"	16.1 x 21.1	110	60
61814210	3/4"	21.1 x 26.4	140	45
61814220	1"	26.8 x 33.1	170	30
61814230	1 1/4"	35.4 x 41.8	215	15
61814240	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61814250	2"	51.6 x 59.9	300	15

Última atualização (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16