

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - guarnição de conduíte roscada PG angular

Info

Extremamente econômico

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil

Embalagem pequena



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Necessidade de espaço



Resistente a temperatura

Vantagens

Montagem rápida

Fácil montagem

Prensa-cabos econômico

Sem partes que se possam perder

Novo design economizador de espaço

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Fabricação de Cabine de controle

Aplicações móveis

Aplicações com exigência de espaço reduzido

Instalação em edifícios

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
Design estreito de peça única
Livre de halogênio e cádmio

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão PG
Ângulo de 90°
Sistema de aperto especial

Observação

A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Referências às normas / Aprovações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Cinzento (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 66
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Código do Produto	Thread length mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
SILVYN® FLEXILOK 90° PG preto				
68100150	10	FPAS 16	15,8	10
68100155	10	FPAS 16	15,8	10
68100160	10	FPAS 16	15,8	10
68100170	10	FPAS 21	21,2	10
68100165	11	FPAS 16	15,8	10
68100175	11	FPAS 21	21,2	10
68100180	12	FPAS 28	28,5	10
68100185	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° PG cinza				
68100190	10	FPAS 16	15,8	10
68100195	10	FPAS 16	15,8	10
68100200	10	FPAS 16	15,8	10
68100210	10	FPAS 21	21,2	10
68100205	11	FPAS 16	15,8	10
68100215	11	FPAS 21	21,2	10
68100220	12	FPAS 28	28,5	10
68100225	12	FPAS 34	34,5	10

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16