

## SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG - guarnição de conduíte para SILVYN® FPAS



-  Livre de halogênio
-  Proteção máxima contra vibrações
-  Tempo de montagem
-  Excelente alívio de tensão
-  Necessidade de espaço
-  Resistente a temperatura
-  Variedade de certificações de aprovação

### Vantagens

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil  
Montagem rápida  
Resistente à tensão  
Selagem  
Proteção contra vibrações

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPAS  
Aplicações com fortes vibrações

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 90° PG

### Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries  
A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão PG  
Ângulo de 90°  
Corpo  
Upper part with integrated all-round toothing

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Cinzento (RAL 7031)

Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material:

PA66

livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 66

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® FPAG 90° PG

Código do Produto	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAG 90° PG preto		
55506715	10	10
55506725	13	10
55506735	16	10
55506745	16	10
55506755	18	10
55506815	21	10
55506765	21	10
55506775	28	10
55506785	34	10
55506795	42	1
55506805	54	1
55506825	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG cinza		
55506710	10	10
55506720	13	10
55506730	16	10
55506740	16	10
55506750	18	10
55506810	21	10
55506760	21	10
55506770	28	10
55506780	34	10
55506790	42	1
55506800	54	1
55506820	67	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16