







SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - guarnição de conduíte para SILVYN® FPAS



-  Livre de halogênio
-  Proteção máxima contra vibrações
-  Tempo de montagem
-  Excelente alívio de tensão
-  Resistente a temperatura
-  Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Montagem rápida
Resistente à tensão
Selagem
Proteção contra vibrações

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® FPAS
Aplicações com fortes vibrações

Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG PG

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão PG

Corpo

Upper part with integrated all-round toothing

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Cinzento (RAL 7031)

Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material:

PA66

livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 66

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® FPAG PG

Código do Produto	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAG PG preto		
55506585	10	10
55506595	10	10
55506605	13	10
55506615	16	10
55506625	16	10
55506635	16	10
55506645	18	10
55506995	21	10
55506655	21	10
55506665	28	10
55506675	34	10
55506685	42	2
55506695	54	2
55506705	67	2
SILVYN® FPAG PG cinza		
55506580	10	10
55506590	10	10
55506600	13	10
55506610	16	10
55506620	16	10
55506630	16	10
55506640	18	10
55506990	21	10
55506650	21	10
55506660	28	10
55506670	34	10
55506680	42	2
55506690	54	2
55506700	67	2

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16