

FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE

Porta-caracteres PTE FLEXIMARK® para a marcação de cabos com tiras de caracteres ou etiquetas na cor nu. Os porta-caracteres são fixados no cabo com cintas de cabo.



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a ácido



Resistente a UV

Vantagens

Proteção adicional contra a radiação UV e diversos químicos

Garantem uma elevada flexibilidade: Os porta-caracteres podem ser cortados de acordo com o comprimento desejado

Âmbitos de aplicação

Indicado para FLEXIMARK® Flexilabels LFL, assim como para fitas industriais DYMO®

Para marcação de cabos/conduítes

Montagem com cintas de cabos de 2,6 mm ou fixação com parafusos e rebites usando tampas de extremidade

Escopo de fornecimento

Entrega em um saco plástico ou em uma caixa (ver imagem) : os porta- caracteres em saco plástico já estão pré - cortados em um tamanho particular

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de

FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE

	identificação
Material:	Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-75 °C até +80 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Porta-caracteres PTE

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento (mm)	Altura máx. do suporte (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Porta-caracteres PTE					
83259960	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Saco de plástico)	285	9,5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	9,5	10	1
83259961	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9,5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Saco de plástico)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Saco de plástico)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Saco de plástico)	1000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1	1
Acessórios para porta-caracteres PTE 9,5 mm					
83252005	FLEXIMARK® Botão de trava Mini FLKA 5206 YE	-	-	500	1
83252020	Limitador final FLEXIMARK® Mini FLG 5242 YE	-	-	100	1

Última atualização (17.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16