


FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Etiqueta de cabo LFL para a marcação de cabos com abraçadeiras (possibilidade de fixação de um ou dois lados)
. O texto pode ser impresso nas etiquetas com o nosso software de marcação e impressoras a laser comerciais.

Info

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
Possibilidade de impressão em ambos os lados

Âmbitos de aplicação

For cable marking

Pode ser montado diretamente no cabo juntamente com cintas de cabo de plástico

Não é necessário qualquer porta-caracteres

Observação

Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum

Introduzir a folha no modo de alimentação manual

Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha

Escopo de fornecimento

Arcos perfurados DIN A4 / A5

Estrutura do produto

Fixação de um (LFL1H) ou dois lados (LFL2H) com cintas de cabos (de até 4,5 mm de largura)

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001530 Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos
Cor de fornecimento:	Amarelo/branco (possibilidade de impressão em ambos os lados)
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.



FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Área de inscrição (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83254750	Etiqueta FLEXIMARK® LFL2H 9,9-26 YEWH	amarelo/branco	9.9 x 48.0	9.9 x 26.0	400	1
83254760	Etiqueta FLEXIMARK® LFL1H 9,9-35 YEWH	amarelo/branco	9.9 x 48.0	9.9 x 35.0	400	1
83254765	FLEXIMARK® etiquetas LFL2H 66-9.9 YEWH	amarelo/branco	9.9 x 89.0	9.9 x 66.0	560	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16