



## FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF são marcadores para condutor monopolar e a marcação de cabos de fibra de vidro, fácil e rápida de instalar.

### Info

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a UV

### Vantagens

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)  
Fácil instalação

### Âmbitos de aplicação

For single core marking

Marcação de cabos de fibra ótica

Identificação antes da montagem

Para cabos com seções transversais acima dos 16,00 mm<sup>2</sup>, as cintas de cabos podem ser usadas para montar os marcadores individuais

### Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tira colorida recomendada: R71 110-360 resina BK (nº de peça 83259609)

Versão normal: Até máx. 7 caracteres versão L (p. ex. LF1L): Até máx. 15 caracteres

### Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint TF

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento:	Yellow Also available in green, blue and red
Material:	Poliéster livre de halogênio Espessura: 0,175 mm
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

**FLEXIMARK® Flexiprint TF**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Para mm <sup>2</sup>	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Embalagem pequena										
83255011	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600	branco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600	branco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600	branco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600	branco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600	branco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	200	1
Embalagem grande										
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	amarelo	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	amarelo	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	amarelo	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	amarelo	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	amarelo	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	amarelo	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	amarelo	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1
83254365	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH	branco	0.25 - 0.75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	2000	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Flexiprint TF**

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Para mm <sup>2</sup>	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83254366	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH	branco	0.75 - 1.5	23	5,2	4,9	11,2	3,5	2000	1
83254355	FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE	branco	0.75 - 1.5	34	5,2	5	22	3,5	2000	1
83254367	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH	branco	1.5 - 2.5	25	5,7	5,9	11,2	4,2	2000	1
83254360	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH	branco	1.5 - 2.5	36	5,7	6	22	4,2	2000	1
83254368	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH	branco	2.5 - 6.0	26	7	6,5	11	5,5	2000	1
83254369	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH	branco	6.0 - 16.0	41	11	10,5	17	8,4	1000	1

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Flexiprint TF

