

## Etiqueta TA FLEXIMARK® componente de marcação

As etiquetas TA são etiquetas autocolantes para a identificação de painéis de controle e de outros componentes. A impressão é efetuada com uma impressão de transferência térmica

### Info

Etiquetas de amostra sob pedido



Engenharia de máquinas e instalações



Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a UV

### Vantagens

Good UV resistance

Resistente a manchas e arranhões bem como a óleo e químicos

### Âmbitos de aplicação

Identificação de componentes eletrônicos, painéis, botões de pressão e sinalética

### Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tira colorida recomendada: R71 110-360 resina BK (nº de peça 83259609)

More sizes and colours available on request

### Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**Etiqueta TA FLEXIMARK® componente de marcação****Dados técnicos**

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Adesivo:	Efeito adesivo duradouro à base de acrílico Aderência: 15N/mm
Cor de fornecimento:	Amarelo, branco Em prateado sob consulta
Material:	Poliéster livre de halogênio
Faixa de temperatura:	Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

## Etiqueta TA FLEXIMARK® componente de marcação

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x altura (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83259611	Etiqueta TA FLEXIMARK® 15-6 YE	amarelo	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	Etiqueta TA FLEXIMARK® 18-9 YE	amarelo	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	Etiqueta TA FLEXIMARK® 20-8 YE	amarelo	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	Etiqueta TA FLEXIMARK® 25.4-12.7 YE	amarelo	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	Etiqueta TA FLEXIMARK® 26-10 YE	amarelo	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	Etiqueta TA FLEXIMARK® 26.5-17.5 YE	amarelo	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	Etiqueta TA FLEXIMARK® 32-9.5 YE	amarelo	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	Etiqueta TA FLEXIMARK® 37-9 YE	amarelo	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	Etiqueta TA FLEXIMARK® 38-13 YE	amarelo	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	Etiqueta TA FLEXIMARK® 38-19 YE	amarelo	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	Etiqueta TA FLEXIMARK® 45-23 YE	amarelo	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	Etiqueta TA FLEXIMARK® 47-28 YE	amarelo	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	Etiqueta TA FLEXIMARK® 50-23 YE	amarelo	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	Etiqueta TA FLEXIMARK® 60-36 YE	amarelo	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	Etiqueta TA FLEXIMARK® 65-35 YE	amarelo	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	Etiqueta TA FLEXIMARK® 70-48 YE	amarelo	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	Etiqueta TA FLEXIMARK® 75-28 YE	amarelo	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	Etiqueta TA FLEXIMARK® 101.6-23 YE	amarelo	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	Etiqueta TA FLEXIMARK® 101.6-36 YE	amarelo	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	Etiqueta TA FLEXIMARK® 15-6 WH	branco	15.0 x 6.0	10000	1
83259629	Etiqueta TA FLEXIMARK®	branco	18.0 x 9.0	10000	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## Etiqueta TA FLEXIMARK® componente de marcação

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x altura (mm)	Marcador/VPE	Emb.
	18-9 WH				
83259635	Etiqueta TA FLEXIMARK® 20-8 WH	branco	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	Etiqueta TA FLEXIMARK® 25.4-12.7 WH	branco	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	Etiqueta TA FLEXIMARK® 26-10 WH	branco	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	Etiqueta TA FLEXIMARK® 26.5-17.5 WH	branco	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	Etiqueta TA FLEXIMARK® 32-9.5 WH	branco	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	Etiqueta TA FLEXIMARK® 37-9 WH	branco	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	Etiqueta TA FLEXIMARK® 38-13 WH	branco	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	Etiqueta TA FLEXIMARK® 38-19 WH	branco	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	Etiqueta TA FLEXIMARK® 45-23 WH	branco	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	Etiqueta TA FLEXIMARK® 47-28 WH	branco	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	Etiqueta TA FLEXIMARK® 50-23 WH	branco	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	Etiqueta TA FLEXIMARK® 60-36 WH	branco	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	Etiqueta TA FLEXIMARK® 65-35 WH	branco	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	Etiqueta TA FLEXIMARK® 70-48 WH	branco	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	Etiqueta TA FLEXIMARK® 75-28 WH	branco	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	Etiqueta TA FLEXIMARK® 101.6-23 WH	branco	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	Etiqueta TA FLEXIMARK® 101.6-36 WH	branco	101.6 x 36.0	1000	1
83259673	Etiqueta TA FLEXIMARK® 30-20 WH	branco	30.0 x 20.0	6000	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16