


FLEXIMARK® Colar de encaixe

Luvas de marcação FLEXIMARK® para a identificação dos condutores monopolares antes ou após a montagem. São grampeados ou suspensos nos cordões (mecanismo snap-on).

Info

Possibilidade de instalação após a montagem mediante mecanismo Snap-On
Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Retardante de chama



Livre de halogênio

Vantagens

Proteção acrescida contra riscos

Resistente e proteção flexível

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

Características do produto

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Observação

Colar de marcação adequado para etiquetas LMB

Escopo de fornecimento

Colares de marcação sem etiquetas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação

Cor de fornecimento:

Transparent

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Colar de encaixe

Material:	Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura:	-40°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Colar de encaixe

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento (mm)	Para Ø do cabo mm	Marcador/VPE	Emb.
FLEXIMARK® Colar de encaixe					
83252650	FLEXIMARK® colar SnapOn 2-3.5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® colar SnapOn 2-3.5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® colar SnapOn 2-3.5/23 TR	23	2 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® colar SnapOn 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	1
83252654	FLEXIMARK® colar SnapOn 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	1
83252656	FLEXIMARK® colar SnapOn 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	1
83252657	FLEXIMARK® colar SnapOn 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	1
83252660	FLEXIMARK® colar SnapOn 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16