


## FLEXIMARK® Colar fechado

FLEXIMARK® Colar livre de halogênio são porta-caractere para marcação de fios antes da montagem , livre de halogênio e retardadores de chama

### Info

Instalação antes da montagem, pois o colar de marcação está fechado



Retardante de chama



Livre de halogênio

### Vantagens

Proteção acrescida contra riscos

Resistente e proteção flexível

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

### Características do produto

Extremely flame-retardant according to  
UL 94 V0

### Observação

Colar de marcação adequado para etiquetas LMB

### Escopo de fornecimento

Colares de marcação sem etiquetas

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ID da classe ETIM 5.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002248

Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação

Cor de fornecimento:

Transparent

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Colar fechado

Material:	PVC
Faixa de temperatura:	-40°C até +80°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

**FLEXIMARK® Colar fechado**

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento (mm)	Para Ø do cabo mm	Marcador/VPE	Emb.
FLEXIMARK® Colar fechado					
83290211	FLEXIMARK® collar halogen-free 2-4/10 TR	10	2.0 - 4.0	1000	1
83290212	FLEXIMARK® collar halogen-free 2-4/15 TR	15	2.0 - 4.0	1000	1
83252693	FLEXIMARK® colar livre de halogênio 1,4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83290213	FLEXIMARK® collar halogen-free 2-4/30 TR	30	2.0 - 4.0	500	1
83290214	FLEXIMARK® collar halogen-free 4-7/10 TR	10	4.0 - 7.0	500	1
83290215	FLEXIMARK® collar halogen-free 4-7/15 TR	15	4.0 - 7.0	500	1
83252694	FLEXIMARK® colar livre de halogênio 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	FLEXIMARK® colar livre de halogênio 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16