

## HITRONIC® SBX

Industrial splice boxes for splicing fibre optic cables

Acessórios de sistema Fibre Optic para caixas de emenda e painel montado na parede e caixa de junção de fibra FO  
acessórios de fibra ótica de vidro

### Info

For different connector types in singlemode und multimode versions



### Características do produto

Mounting type on contract rail: TH35  
Three different cable inlets and positions on contract rail possible  
Available in 6x and 12x duplex adapter  
Plastic or metal version  
SC-RJ variants are suitable for PROFINET® applications

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Descrição da classe ETIM 5.0/6.0: Proteção de junção
Dimensões:	Cable entry: M20 for 6-13 mm Width: 35 mm Height: 125 mm Depth: 140 mm
Material:	Housing / front plate: steel, galvanized, powder-coated, light gray RAL 7035 DIN rail adapter: nickel-plated sheet steel
Tipo de proteção:	IP20
Faixa de temperatura:	Operation: -5 °C to +55 °C

### Observação

Outros tipos de conectores disponíveis sob pedido (p.ex. LC, MTRJ, E2000).  
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos.  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**HITRONIC® SBX**

Código do Produto	Descrição do Produto	Housing material	Cor
<b>Multimodale G50 OM4</b>			
29500792	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4	-	-
29500796	HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4	-	violeta
29500805	HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4	-	violeta
29500777	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4	-	-
29500782	HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4	-	violeta
29500788	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4	-	bege
29500801	HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4	-	violeta
<b>Multimodale G50 OM3</b>			
29500791	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3	-	-
29500795	HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3	-	turquesa
29500804	HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3	-	turquesa
29500776	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3	-	-
29500781	HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3	-	turquesa
29500787	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3	-	bege
29500800	HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3	-	turquesa
<b>Multimodale G50 OM2</b>			
29500790	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2	-	-
29500794	HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2	-	bege
29500803	HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2	-	bege
29500775	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2	-	-
29500780	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50	-	bege

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**HITRONIC® SBX**

Código do Produto	Descrição do Produto	Housing material	Cor
	OM2		
29500786	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2	-	bege
29500799	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2	-	bege
Multimodale G62,5 OM1			
29500774	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1	-	-
29500779	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1	-	bege
29500785	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1	-	bege
29500798	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1	-	bege
Monomodale E9/125 OS2			
29500793	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2	-	-
29500797	HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2	-	azul
29500806	HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2	-	azul
29500778	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2	-	-
29500783	HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2	-	azul
29500784	HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2	-	-
29500789	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2	-	azul
29500802	HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2	-	azul

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16